

Kroepelin
Längenmesstechnik**Digitale binnensneltaster, Meetbereik: 30-50mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	438965 30-50
GTIN	2050002040953
Artikelklasse	46Q

Omschrijving**Uitvoering:**

1 vaste en 1 beweegbare tastarm met HM-kogelmeetaanslagen. **Digitale weergave van de absolute waarde.**

Door het invoeren van **presetwaarden** kunnen vanuit een willekeurige waarde de afwijkingen worden bepaald.

Functie:

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief 2 batterijen nr. 081561 maat LR3, gebruiksaanwijzing.

Accessoires:

Datakabeladapter nr. 498954 gr. A2; datakabel nr. 497440; draadloze adapter nr. 498954 gr. A5.

Technische beschrijving

Meetkracht	1,1 - 1,6 N
Maximale tastarmlengte L (meetdiepte)	85 mm
HM-tasterkogel-Ø	1 mm
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081561 LR3
Maximale groefdiepte	7 mm

Minimale groefbreedte	1,2 mm
Meetbereik	30 - 50 mm
Maximale afwijking	0,03 mm
Aantal inbegrepen batterijen	2
Herhalingsnauwkeurigheid	0,01 mm
IP-klasse	IP 67
Energievoorziening	Batterijvoeding
Numerieke resolutie omschakelbaar	0,02 mm
Numerieke resolutie omschakelbaar	0,001 mm
Numerieke resolutie omschakelbaar	0,01 mm
Numerieke resolutie omschakelbaar	0,002 mm
Numerieke resolutie omschakelbaar	0,005 mm
Numerieke resolutie omschakelbaar	0,05 mm
Norm	Fabrieksnorm
Aflezingsomschakelbaar	mm / inch
Aansluiting	Bluetooth-interface
Aansluiting	Digimatic-aansluiting
Aansluiting	USB-aansluiting
Meetwaarde vastleggen	eenmalige instelling van het nulpunt
Meettechniek	Digitaal
Kalibratie	C7
Producttype	Binnensneltaster

Dienstverlening

DAkS-kalibratieBuiten- / binnensneltaster Type S	023460 S
KalibratieBuiten- / binnensneltaster Type S	023450 S

Accessoires

Ontvanger / toetsenbordinterface USB Type	498965
---	--------

Aansluitkabel Type D1	497440 D1
Aansluitadapter Type A2	498954 A2
Multi-ontvanger / toetsenbordinterface USB Type	498975
Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR3	081561 LR3
Aansluitkabel Type D2	497440 D2
Aansluitkabel Type USB2	497440 USB2