



Elektro-isolatieband, Breedte x lengte (mm x m): 19X6



Bestelgegevens

Bestelnummer	083656 19X6
GTIN	50054007061309
Artikelklasse	08M

Omschrijving

Uitvoering:

3M Scotch® Super 88 en **Scotch® Super 33+** is een bijzonder elastisch en UV-bestendig premium-plakband met zeer goede elektrische eigenschappen. Bovendien is het bestand tegen vochtigheid, logen, veel zuren en oplosmiddelen.

Opmerking:

De aangegeven minimale houdbaarheid van 3M™ producten heeft betrekking op het in acht nemen van de vermelde opslagrichtlijnen.

Dikte: 0,18 mm

Technische beschrijving

Dikte	0,18 mm
Breedte	19 mm
Dragermateriaal	PVC-folie
Magazijn luchtvochtigheid	75 %
Fabrikantnummer	Scotch® Super 33+

Opslagtemperatuur	10 - 27 °C
temperatuurbestendig tot	-18 - 90 °C
Minimale houdbaarheid	60 maand
Bijzonderheid	UV-bestendig
Bijzonderheid	vochtbestendig
Type plakband	eenzijdig
Lengte	6 m
Liner aanwezig	nee
Kleur	zwart
Producttype	Plakband