



## Elektronica-voorsnijtang spiegelgepolijst, 27° gebogen, KW, Totale lengte: 115mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	726962 115
GTIN	4003773040439
Artikelklasse	73F

### Omschrijving

**Uitvoering:**

Spiegelpolitoer, daardoor geen storingen in het schakelcircuit door afbladderend chroom. Stabiel, doorgestoken scharnier zonder speling. Wrijvingsarme dubbele veer voor een zachte en gelijkmatige opening. Grepen met meercomponenten-bekleding blauw/rood.

**Toepassing:**

Voor fijne snijwerkzaamheden, bijvoorbeeld in elektronica en fijnmetaalbewerking.

**Norm:**

**DIN ISO 9654**

**Materiaal:**

Kogellagerstaal, snijkanten inductief gehard.

### Technische beschrijving

Snijlengte	12 mm
totale lengte	115 mm
Snijcapaciteit koperdraad tot Ø	1,3 mm
Kopbreedte	10,5 mm
Snijhoek	Zonder facet
Scharnier	doorgestoken, spelingvrij

Kop	27° gebogen
Norm	DIN ISO 9654
Greep	Meercomponenten-bekleding
Productieproces	Snijkanten inductief gehard (ca. 56 HRC)
Materiaal	Speciaal gereedschapsstaal van speciale kwaliteit, gesmeed, oliegehard
Oppervlak	spiegelgepolijst
Productnaamattribuut	KW
met openingsveer	ja
Producttype	Snijdende tang