

**Lamellenslijpers Vlies / linnen, fijn, Kop-Ø×kopbreedte: 30X20mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	554930 30X20
GTIN	4062406272319
Artikelklasse	52E

Omschrijving**Uitvoering:**

Waaivormige plaatsing van de lamellen rondom de as van het gereedschap. Door de combinatie met schuurlinnen wordt het **slijpeffect** van het vlies **versterkt**. Schacht-Ø 6 mm.

Toepassing:

Voor het verwijderen van vuil- en oxidelagen op metaal, alsook voor het matteren van Cr-Ni en overige edelstalen en van non-ferrometalen.

Technische beschrijving

Kopbreedte	20 mm
Schacht-Ø	6 mm
Kop-Ø	30 mm
Aanbevolen toerental	7500 min ⁻¹
Maximaal toerental	14000 min ⁻¹
Slijpmiddelaanduiding	A
Korrelvergelijking	280 / 240
Fijnheidsgraad	fijn

Productnaamattribuut	fijn
Producttype	Lamellenslijpers

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	beperkt geschikt		
Staal < 67 HRC	beperkt geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	beperkt geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Hout	geschikt		
Lakken	beperkt geschikt		
droog	geschikt		