

**Bitdop voor binnenzeskantbouten, 1/2 inch TiN-coating, Zeskant: 14mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	643233 14
GTIN	4000896046898
Artikelklasse	630

Omschrijving**Uitvoering:**

Nauwkeurige constructie uit twee delen. Optimaal gehard huis voor het opnemen en doorgeven van de aandrijfkracht. Binnenvierkant met nauwe tolerantie voor veilige en stabiele passing op het bedieningsgereedschap. Binnenvierkant volgens **DIN 3120**.

TiN-gecoate stelen voor extreem hoge hecht- en slijtvastheid. Met geoptimaliseerde corrosiebescherming.

Toepassing:

Optimaal geschikt bij continue belastingen, zoals bij seriematig schroeven.

Norm:

DIN 7422

Materiaal:

Huls van chroom-vanadiumstaal, splintervrij verchromd. Steel van hoogwaardig staal met TiN-coating.

Technische beschrijving

Lengte	60 mm
Zeskant	14 mm
Ø aandrijfzijde	24,6 mm
Aandrijfvierkant	1/2 inch
Norm	DIN 7422
Bitsoort	6-kant-schroevendraaier

Uitvoering	TiN-coating
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	verchromd
met kogelkop	nee
met klemring	nee
Producttype	Dop