

**Bitdop voor binnenzeskantbouten, 1/2 inch TiN-coating, Zeskant: 17mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	643233 17
GTIN	4000896046904
Artikelklasse	630

**Omschrijving****Uitvoering:**

Nauwkeurige constructie uit twee delen. Optimaal gehard huis voor het opnemen en doorgeven van de aandrijfkracht. Binnenvierkant met nauwe tolerantie voor veilige en stabiele passing op het bedieningsgereedschap. Binnenvierkant volgens **DIN 3120**.

TiN-gecoate stelen voor extreem hoge hecht- en slijtvastheid. Met geoptimaliseerde corrosiebescherming.

**Toepassing:**

Optimaal geschikt bij continue belastingen, zoals bij seriematig schroeven.

**Norm:**

**DIN 7422**

**Materiaal:**

Huls van chroom-vanadiumstaal, splintervrij verchromd. Steel van hoogwaardig staal met TiN-coating.

**Technische beschrijving**

Zeskant	17 mm
Ø aandrijfzijde	28,5 mm
Lengte	60 mm
Aandrijfvierkant	1/2 inch
Norm	DIN 7422
Bitsoort	6-kant-schroevendraaier

Uitvoering	TiN-coating
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	verchromd
met kogelkop	nee
met klemring	nee
Producttype	Dop