

**Bitdop voor binnenzeskantbouten, 1/2 inch, lang TiN-coating, Zeskant: 10mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 643333 10 |
| GTIN | 4000896232321 |
| Artikelklasse | 630 |

Omschrijving**Uitvoering:**

Nauwkeurige constructie uit twee delen. Optimaal gehard huis voor het opnemen en doorgeven van de aandrijfkracht. Binnenvierkant met nauwe tolerantie voor veilige en stabiele passing op het bedieningsgereedschap. Binnenvierkant volgens **DIN 3120**.

TiN-gecoate stelen voor hoge hecht- en slijtvastheid. Met geoptimaliseerde corrosiebescherming.

Toepassing:

Optimaal geschikt bij continue belastingen, zoals bij seriematig schroeven.

Norm:

DIN 7422

Materiaal:

Huls van chroom-vanadiumstaal, splintervrij verchroomd. Steel van hoogwaardig staal met TiN-coating.

Technische beschrijving

| | |
|------------------|-------------------------|
| Zeskant | 10 mm |
| Lengte | 140 mm |
| Ø aandrijfzijde | 23 mm |
| Aandrijfvierkant | 1/2 inch |
| Norm | DIN 7422 |
| Bitsoort | 6-kant-schroevendraaier |
| Uitvoering | TiN-coating |

| | |
|-------------|----------------------|
| Materiaal | Chroom-vanadiumstaal |
| Oppervlak | TiN |
| Producttype | Dop |