

**Bitdop voor binnenzeskantbouten, 1/2 inch, lang TiN-coating, Zeskant: 6mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	643333 6
GTIN	4000896232369
Artikelklasse	630

Omschrijving**Uitvoering:**

Nauwkeurige constructie uit twee delen. Optimaal gehard huis voor het opnemen en doorgeven van de aandrijfkracht. Binnenvierkant met nauwe tolerantie voor veilige en stabiele passing op het bedieningsgereedschap. Binnenvierkant volgens **DIN 3120**.

TiN-gecoate stelen voor hoge hecht- en slijtvastheid. Met geoptimaliseerde corrosiebescherming.

Toepassing:

Optimaal geschikt bij continue belastingen, zoals bij seriematig schroeven.

Norm:

DIN 7422

Materiaal:

Huls van chroom-vanadiumstaal, splintervrij verchroomd. Steel van hoogwaardig staal met TiN-coating.

Technische beschrijving

Ø aandrijfzijde	23 mm
Lengte	140 mm
Zeskant	6 mm
Aandrijfvierkant	1/2 inch
Norm	DIN 7422
Bitsoort	6-kant-schroevendraaier
Uitvoering	TiN-coating

Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	TiN
Producttype	Dop