

**Bitdop voor binnenzeskantbouten, 1/2 inch, lang TiN-coating, Zeskant: 12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	643333 12
GTIN	4000896232536
Artikelklasse	630

**Omschrijving****Uitvoering:**

Nauwkeurige constructie uit twee delen. Optimaal gehard huis voor het opnemen en doorgeven van de aandrijfkracht. Binnenvierkant met nauwe tolerantie voor veilige en stabiele passing op het bedieningsgereedschap. Binnenvierkant volgens **DIN 3120**.

TiN-gecoate stelen voor hoge hecht- en slijtvastheid. Met geoptimaliseerde corrosiebescherming.

**Toepassing:**

Optimaal geschikt bij continue belastingen, zoals bij seriematig schroeven.

**Norm:**

**DIN 7422**

**Materiaal:**

Huls van chroom-vanadiumstaal, splintervrij verchroomd. Steel van hoogwaardig staal met TiN-coating.

**Technische beschrijving**

Ø aandrijfzijde	24,6 mm
Lengte	140 mm
Zeskant	12 mm
Aandrijfvierkant	1/2 inch
Norm	DIN 7422
Bitsoort	6-kant-schroevendraaier
Uitvoering	TiN-coating

Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	TiN
Producttype	Dop