

Garant GRIDLINE

**Montagewagen voor lades, 20×20G, Hoogte mm/aantal lades: 685/0****Bestelgegevens**

Bestelnummer	930517 685/0
GTIN	4062406352493
Artikelklasse	9GK

**Omschrijving****Uitvoering:**

Voor uitrusting met lades 20×20G.

Montagewagen in 24×24G met telkens 2 kogelgelagerde bok- en zwenkwielen, Ø 125 mm, met polyurethaan-loopvlak, zwenkwielen met vergrendeling. Met afrolrand aan 4 zijden, geribbelde rubbermat en tweecomponenten-Haptoprene-handgrepen. Een uittrekbeveiliging voorkomt dat meerdere lades gelijktijdig kunnen worden geopend. Behuizing centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot.

**Kleur:**

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, **poedercoating**.

**Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.**

**Opmerking:**

Aanbrengen van lades alleen toegestaan met nr. 930534 (met individuele eenhandsladeontgrendeling).

**Technische beschrijving**

Wiel-Ø	125 mm
Aantal deuren	0

Aantal lades	0
Ladenbehuizing nuttige hoogte	400 mm
ComfortClose	nee
Ladenbehuizing hoogte	500 mm
Aantal zwenkwielen met vergrendeling	2
Maximale belastbaarheid	600 kg
Breedte	600 mm
Hoogte	685 mm
Gewicht	44 kg
Niet-strepend loopvlak	ja
Diepte	600 mm
met arolrand	ja
Aantal bokwielen zonder vastzetter	2
Nuttige hoogte	400 mm
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Uitvoering	verrijdbaar
Uitvoering	Naar keuze te configureren
Behuizing boven open	nee
Aantal uittrekbare legborden	0
Nuttige hoogte voor lades	400 mm
Materiaaldikte	1,2 mm
Uittrekbaarheid lade	Uittrekbeveiliging
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	20x20G
Producttype	Montagewagen

---

## Accessoires

Greep Type 1	958490 1
Slotplaat voor GridLine Type HU21	914227 HU21
Stalen afdekplaat met 4-zijdige afrolrand Afmeting in G 24X24	951972 24X24