

Garant GRIDLINE

**Montagewagen voor lades, 26×20G, Hoogte mm/aantal lades: 885/0****Bestelgegevens**

Bestelnummer	930617 885/0
GTIN	4062406352530
Artikelklasse	9GK

**Omschrijving****Uitvoering:**

Voor uitrusting met lades 26×20G.

Montagewagen in 30×24G met telkens 2 kogelgelagerde bok- en zwenkwielen, Ø 125 mm, met polyurethaan-loopvlak, zwenkwielen met vergrendeling. Met afrolrand aan 4 zijden, geribbelde rubbermat en tweecomponenten-Haptoprene®-handgrepen. Een uittrekbeveiliging voorkomt dat meerdere lades gelijktijdig kunnen worden geopend. Behuizing centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot.

**Kleur:**

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, **poedercoating**.

**Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.**

**Opmerking:**

Aanbrengen van lades alleen toegestaan met nr. 930634 of nr. 930636 (met individuele eenhandsladeontgrendeling).

**Technische beschrijving**

Hoogte	885 mm
Maximale belastbaarheid	600 kg

Breedte	750 mm
Aantal deuren	0
Niet-strepend loopvlak	ja
Aantal bokwielen zonder vastzetter	2
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Ladenbehuizing nuttige hoogte	600 mm
ComfortClose	nee
Aantal lades	0
Aantal zwenkwielen met vergrendeling	2
Diepte	600 mm
Gewicht	56 kg
met arolrand	ja
Ladenbehuizing hoogte	700 mm
Nuttige hoogte	600 mm
Uitvoering	verrijdbaar
Uitvoering	Naar keuze te configureren
Aantal uittrekbare legborden	0
Behuizing boven open	nee
Nuttige hoogte voor lades	600 mm
Materiaaldikte	1,2 mm
Uittrekbaarheid lade	Uittrekbeveiliging
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	26x20G
Producttype	Montagewagen

## Accessoires

Lade met individuele eenhandsladeontgrendeling, 75 kg  
fronthoogte lade 75 mm

930634 75

Slotplaat voor GridLine Type HU21

914227 HU21

Stalen afdekplaat met 4-zijdige afrolrand Afmeting in G  
30X24

951972 30X24