

Garant GRIDLINE

Montagewagen voor lades, 36×20G, Hoogte mm/aantal lades: 885/0**Bestelgegevens**

Bestelnummer	930727 885/0
GTIN	4062406352554
Artikelklasse	9GK

Omschrijving**Uitvoering:**

Voor uitrusting met lades 36×20G.

Montagewagen in 40×24G met telkens 2 kogelgelagerde bok- en zwenkwielen, Ø 125 mm, met polyurethaan-loopvlak, zwenkwielen met vergrendeling. Met afrolrand aan 4 zijden, geribbelde rubbermat en tweecomponenten-Haptoprene®- handgrepen. Een uittrekbeveiliging voorkomt dat meerdere lades gelijktijdig kunnen worden geopend. Behuizing centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot.

Kleur:

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, **poedercoating**.

Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.

Opmerking:

Aanbrengen van lades alleen toegestaan met nr. 930744 of nr. 930746 (met individuele eenhandsladeontgrendeling).

Technische beschrijving

Niet-strepend loopvlak	ja
Nuttige hoogte	600 mm
Ladenbehuizing nuttige hoogte	600 mm

Gewicht	65 kg
Ladenbehuizing hoogte	700 mm
Maximale belastbaarheid	600 kg
Hoogte	885 mm
ComfortClose	nee
Diepte	600 mm
met afrolrand	ja
Wiel-Ø	125 mm
Aantal zwenkwielen met vergrendeling	2
Aantal deuren	0
Breedte	1000 mm
Aantal bokwielen zonder vastzetter	2
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Aantal lades	0
Uitvoering	verrijdbaar
Uitvoering	Naar keuze te configureren
Nuttige hoogte voor lades	600 mm
Aantal uittrekbare legborden	0
Behuizing boven open	nee
Materiaaldikte	1,2 mm
Uittrekbaarheid lade	Uittrekbeveiliging
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	36x20G
Producttype	Montagewagen

Accessoires

Slotplaat voor GridLine Type HU21

914227 HU21

Stalen afdekplaat met 4-zijdige afrolrand Afmeting in G
40X24

951972 40X24