

**Garant****'4 in 1' Draai- en boorgereedschap 1,5xD, rechts, Ø DC: 12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	268404 12
GTIN	4062406272838
Artikelklasse	21X

**Omschrijving****Uitvoering:**

Cilinderschacht.

**Toepassing:**

1. Vlakdraaien van kopse kanten.
2. Boren (op- en volboren) – vlakke bodem van het boorgat.
3. Inwendig langsdraaien.
4. Uitwendig langsdraaien.

**Opmerking:**

- **Zo groot mogelijke hoekradiussen en houdergrootte kiezen.**
- **Boringstolerantie + 0,15 mm (bij boorprocessen met aangedreven gereedschap).**
- **Bij het boren over de nominale Ø blijft er restmateriaal staan.**
- **Bij het boren altijd met inwendige koeling werken (minimaal 5 bar).**

**Technische beschrijving**

Nominale Ø D	12 mm
Nuttige lengte L <sub>1</sub>	18 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 41 (IP7; 0,9 Nm)
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	16 mm
geschikte wisselplaat	ZCMX 06..
Totale lengte L	100 mm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	ja

Producttype

Boorstang

---

## Accessoires

Wisselplaatschroevenset Type 41

269028 41