

Garant**'4 in 1' Draai- en boorgereedschap 1,5xD, rechts, Ø DC: 16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	268404 16
GTIN	4062406272845
Artikelklasse	21X

Omschrijving**Uitvoering:**

Cilinderschacht.

Toepassing:

1. Vlakdraaien van kopse kanten.
2. Boren (op- en volboren) – vlakke bodem van het boorgat.
3. Inwendig langsdraaien.
4. Uitwendig langsdraaien.

Opmerking:

- **Zo groot mogelijke hoekradiussen en houdergrootte kiezen.**
- **Boringstolerantie + 0,15 mm (bij boorprocessen met aangedreven gereedschap).**
- **Bij het boren over de nominale Ø blijft er restmateriaal staan.**
- **Bij het boren altijd met inwendige koeling werken (minimaal 5 bar).**

Technische beschrijving

Wisselplaatschroevenset	269028 42 (IP9; 1,4 Nm)
Nuttige lengte L ₁	24 mm
Nominale Ø D	16 mm
Schacht-Ø D _s	20 mm
geschikte wisselplaat	ZCMX 08..
Totale lengte L	125 mm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	ja

Producttype

Boorstang

Accessoires

Wisselplaatschroevenset Type 42

269028 42