

Garant**'4 in 1' Draai- en boorgereedschap 1,5xD, links, Ø DC: 12mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	268405 12
GTIN	4062406272913
Artikelklasse	21X

Omschrijving

Uitvoering:

Cilinderschacht.

Toepassing:

1. Vlakdraaien van kopse kanten.
2. Boren (op- en volboren) – vlakke bodem van het boorgat.
3. Inwendig langsdraaien.
4. Uitwendig langsdraaien.

Opmerking:

- **Zo groot mogelijke hoekradiussen en houdergrootte kiezen.**
- **Boringstolerantie + 0,15 mm (bij boorprocessen met aangedreven gereedschap).**
- **Bij het boren over de nominale Ø blijft er restmateriaal staan.**
- **Bij het boren altijd met inwendige koeling werken (minimaal 5 bar).**

Technische beschrijving

Nominale Ø D	12 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 41 (IP7; 0,9 Nm)
Nuttige lengte L ₁	18 mm
Schacht-Ø D _s	16 mm
geschikte wisselplaat	ZCMX 06..
Totale lengte L	100 mm
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	ja

Producttype

Boorstang

Accessoires

Wisselplaatschroevenset Type 41

269028 41