

uvex**Handschoenen, paar uvex phynomic airLite B ESD, Handschoenmaat: 7**

Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 094466 7 |
| GTIN | 4048612063729 |
| Artikelklasse | 04W |

Omschrijving

Uitvoering:

uvex phynomic airLite serie. Bijzonder lichte snijbestendige handschoenen met **ergonomische pasvorm** en hoog draagcomfort. Optimaal geschikt voor werkzaamheden waarbij een goed **en nauwkeurig tastgevoel** nodig is. Het kan zowel in ESD- als explosiegevaarlijke omgevingen worden gebruikt. Dermatologisch getest (ProDERM®) en vrij van versnellers. De **aquapolymeer coating airLite** zorgt voor een goede ademing.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

EN 16350

Opmerking:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Handschoenen die tegen elektrostatische ontlading beschermen, isoleren de handen niet tegen elektrische spanning. Alleen voor productbescherming, niet geschikt voor werkzaamheden aan spanningvoerende leidingen of als bescherming tegen elektrische schokken.

Technische beschrijving

| | |
|----------------|-----------------------------|
| Handschoentype | Snijbestendige handschoenen |
|----------------|-----------------------------|

| | |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| Handschoenmaat | 7 |
| Beschermingscategorie | Categorie II |
| Handschoeneigenschap | Geschikt voor touchscreens |
| Breitechnologie | 18G |
| elektrostatische eigenschap | EGB/ESD |
| Kleding standaard | Oeko-Tex Standard 100 |
| EN 388 | 3X32B |
| Dragermateriaal | Dyneema®Diamond, polyamide, elastaan, carbon |
| Coating | Nitril |
| Coatingvariant | Handpalm |
| Toepassingsgebied | Precisie |
| Kleur | blauw / antraciet |
| Gewicht | 45 g |
| Toepassing | meerdere keren te gebruiken |
| Snijbeschermingsklasse | B |
| Producttype | Snijbestendige handschoenen |