

Garant**Ratel omschakelbaar, 1/4 inch met uitwerper, Type: 1/4****Bestelgegevens**

Bestelnummer	632025 1/4
GTIN	4062406353940
Artikelklasse	61A

Omschrijving**Uitvoering:**

De materiaalkeuze en het speciale smeedproces garanderen een optimale werking en lange levensduur.

Met omschakelpal voor rechtsom en linksom draaien.

Norm:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120.**

DIN 3122-D 6,3**Materiaal:**

Chroom-vanadiumstaal, verchromd.

T.b.v.:

Handbediende doppen.

Technische beschrijving

Aandrijfvierkant	1/4 inch
Norm	DIN 3120
Norm	DIN 3122
totale lengte	115 mm
Aantal tanden	36
Werkhoek	10 graden
Materiaal	Chrome-Alloy-Steel
Oppervlak	verchromd

Producttype	Ratel
USP1	omschakelbaar
USP2	met uitwerper, 10° werkhoeck, 115 mm lang, verchromd

Accessoires

Reserveonderdelen assortiment 1/4 inch Type 1/4	632028 1/4
---	------------