

**Garant**

**Lamellenslijpborstel M14 Vlies (A) / weefsel (A), Ø 125 mm×20 mm,  
Korrelgrootte: 80CRS**



## Bestelgegevens

Bestelnummer	566352 80CRS
GTIN	4062406276782
Artikelklasse	51M

## Omschrijving

### Uitvoering:

**Waaivormig geplaatste lamellen** om de as van het gereedschap. **M14 directe opname.**

Extreem flexibel.

Combinatie van **schuurweefsel (A)** en **vlies (A)**.

### Toepassing:

Voor fijn slijpwerk bij gebogen oppervlakken.

## Technische beschrijving

Korrelgrootte	80
Slijpmiddel	Normaal korund (A)
Slijpmiddelaanduiding	A
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
Schijf-Ø	125 mm
Schijfbreedte	20 mm

Productnaamattribuut	Ø 125 mm×20 mm
Schroefdraad	M14
geoptimaliseerd voor materiaal	RVS
geoptimaliseerd voor materiaal	Staal
Maximale omtreksnelheid	30 m/s
Producttype	Lamellenslijpborstel

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	beperkt geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	beperkt geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Hout	geschikt		
Lakken	beperkt geschikt		
droog	geschikt		