

Garant GRIDLINE

Vleugeldeur-machinekast zonder afrolrand, 36×20G, Hoogte: 800mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	932118 800
GTIN	4062406277062
Artikelklasse	9GK

Omschrijving**Uitvoering:**

Gereedschap-machinekast in 40×28G. Met vleugeldeuren, centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot.

Een uittrekbeveiliging voorkomt dat meerdere lades gelijktijdig kunnen worden geopend.

Kleur:

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades en deur antraciet, RAL 7016, **poedercoating. Laderomp en uittrekbaar legbord niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.**

Opmerking:

Bijbehorende lades 36×20G.

Technische beschrijving

Gewicht	50 kg
Hoogte	800 mm
Nuttige hoogte	650 mm
Diepte	700 mm
Breedte	1000 mm
Materiaaldikte	1,2 mm

Uittrekbaarheid lade	Uittrekbeveiliging
Deuropeningshoek	250 graden
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	36x20G
Producttype	Machinekast

Accessoires

Schuifgreep voor GridLine Type HU12	914226 HU12
-------------------------------------	-------------