

**Opzetratel, Type aandrijfvierkant: 1-1/4inch****Bestelgegevens**

Bestelnummer	657630 1-1/4
GTIN	4062406278328
Artikelklasse	62E

**Omschrijving****Uitvoering:**

Matrijsgesmeed; alle gereedschappen met steekverbinding = rechthoekige schacht met verende borgpen. Daardoor wordt een vaste en veilige passing van het opzetstuk in de momentsleutel gegarandeerd.

**Opzetratel omschakelbaar.****Materiaal:**

Chroom-vanadiumstaal, verchromd.

**Gebruik:****Legenda voor tekening en formule:**

$L_1$  = hefboomlengte zonder insteekgereedschap

$l_2$  = afgestelde steekmaat op de momentsleutel

$L_3$  = hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat

$l_4$  = steekmaat van het insteekgereedschap

$L$  = totale lengte van het gereedschap

$T_1$  = draaimoment dat moet worden ingesteld

$T_2$  = voorgeschreven draaimoment

**T.b.v.:**

Momentsleutel met 4-kant-opnames.

**Opmerking:**

Let op de steekmaat van de opzetstukken en vergelijk deze met die van het afstelgereedschap (zie testrapport/handleiding van de gebruikte momentsleutel). Bij afwijking steekmaatcorrectie uitvoeren!

Andere opzetstukken met 4-kant-insteekschaft 22×28 mm op aanvraag leverbaar.

## Technische beschrijving

Continue belastbaarheid	30 Nm
Aantal tanden	52
Steekmaat S	17,5 mm
Breedte b	25 mm
Insteekschaft	9×12 mm
Hoogte h	15,3 mm
Aandrijfvierkant	1/4 inch
Gereedschap verwisselbaar	Opzetstuk
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Omschakelbare ratel	ja
Ratel met uitwerper	nee
Producttype	Ratel