

**Garant****Opzetstuk met open ring, Type-sleutelwijdte: 1-13mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	657902 1-13
GTIN	4062406277604
Artikelklasse	61E

**Omschrijving****Uitvoering:**

Matrijsgesmeed; alle gereedschappen met steekverbinding = rechthoekige schacht met verende borgpen. Daardoor wordt een vaste en veilige passing van het opzetstuk in de momentsleutel gegarandeerd.

**Materiaal:**

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

**Gebruik:****Legenda voor tekening en formule:**

$L_1$  = hefboomlengte zonder insteekgereedschap

$l_2$  = afgestelde steekmaat op de momentsleutel

$L_3$  = hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat

$l_4$  = steekmaat van het insteekgereedschap

$L$  = totale lengte van het gereedschap

$T_1$  = draaimoment dat moet worden ingesteld

$T_2$  = voorgeschreven draaimoment

**T.b.v.:**

Momentsleutel met 4-kant-opnames.

**Opmerking:**

De belastbaarheid van de opzetstukken is overeenkomstig de sleutelwijdte begrensd en kan geringer zijn dan de capaciteit van de momentsleutel.

Let op de steekmaat van de opzetstukken en vergelijk deze met die van het afstelgereedschap (zie testrapport/handleiding van de gebruikte momentsleutel). Bij afwijking steekmaatcorrectie uitvoeren!

## Technische beschrijving

Hoogte h	12 mm
Breedte b	25,2 mm
Steekmaat S	17,5 mm
Sleutelwijdte	13 mm
Insteekschacht	9×12 mm
Gereedschap verwisselbaar	Opzetstuk
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	verchromd (splintervrij)
Ratelfunctie	nee
Producttype	Opzetstuk met ring