

Garant**Opzetstuk met ring, Type-sleutelwijdte: 2-41 mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 657892 2-41 |
| GTIN | 4062406278311 |
| Artikelklasse | 61E |

Omschrijving**Uitvoering:**

Matrijsgesmeed; alle gereedschappen met steekverbinding = rechthoekige schacht met verende borgpen. Daardoor wordt een vaste en veilige passing van het opzetstuk in de momentsleutel gegarandeerd.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Gebruik:**Legenda voor tekening en formule:**

L_1 = hefboomlengte zonder insteekgereedschap

l_2 = afgestelde steekmaat op de momentsleutel

L_3 = hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat

l_4 = steekmaat van het insteekgereedschap

L = totale lengte van het gereedschap

T_1 = draaimoment dat moet worden ingesteld

T_2 = voorgeschreven draaimoment

T.b.v.:

Momentsleutel met 4-kant-opnames.

Opmerking:

Let op de steekmaat van de opzetstukken en vergelijk deze met die van het afstelgereedschap (zie testrapport/handleiding van de gebruikte momentsleutel). Bij afwijking steekmaatcorrectie uitvoeren!

Technische beschrijving

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Insteekschacht | 14×18 mm |
| Hoogte h | 19 mm |
| Sleutelwijdte | 41 mm |
| Breedte b | 59,3 mm |
| Steekmaat S | 31 mm |
| Gereedschap verwisselbaar | Opzetstuk |
| Gereedschap met ratelfunctie | nee |
| Producttype | Opzetstuk met ring |