

VHB™-tape, zwart, Breedte x lengte (mm x m): 25X33**Bestelgegevens**

Bestelnummer	083789 25X33
GTIN	4001895844928
Artikelklasse	08M

Omschrijving**Uitvoering:**

Dubbelzijdige hoogwaardige **tape**, zuivere acrylaatlijm (VHB) voor langdurig sterke verbindingen. Zeer goede directe hechting, grote temperatuur-, weers-, UV- en oplosmiddelbestendigheid. Uitstekende afdichtfunctie, trillingsdempend.

3M™ 5952 is geschikt voor binnen- en buitentoepassingen. Het kan snel en eenvoudig worden gelijmd en biedt een krachtige en duurzame houdbaarheid. Plaats dit krachtige en visco-elastische VHB-plakband op de meest uiteenlopende oppervlakken zoals poedercoatings.

Opmerking:

Andere 3M™ VHB™-banden in verschillende diktes en lengtes op aanvraag leverbaar. De aangegeven minimale houdbaarheid van 3M™ producten heeft betrekking op het in acht nemen van de vermelde opslagrichtlijnen.

Technische beschrijving

Breedte	25 mm
Opslagtemperatuur	20 °C
Fabrikantnummer	5952
Dikte	1,1 mm
Materiaal afdekking	Gesiliconiseerde PE-film
Type plakband	dubbelzijdig
Kleefkracht op staal	5,5 N/mm

Lijm	Acrylaat
Rekbaarheid	300 %
Minimale houdbaarheid	12 maand
Lengte	33 m
Magazijn luchtvochtigheid	50 %
Kleur	zwart
Productnaamattribuut	zwart
USP1	VHB™
USP2	zwart
Producttype	Plakband