

**Shell-jack OXFORD, zwart, Uniseks-maat: M****Bestelgegevens**

Bestelnummer	090684 M
GTIN	7040055730203
Artikelklasse	09L

Omschrijving**Uitvoering:**

De Oxford-serie van Helly Hansen biedt hoogwaardige, lichte werkkleding. De collectie overtuigt door het **moderne design**.

Veelzijdig en **licht shell-jack** met ademend Helly-Tech® Performance membraan biedt de drager ook bij ongunstige omstandigheden een betrouwbare bescherming tegen vocht.

De **verstelbare zomen** met elastisch koord zorgt voor een **goede pasvorm**. De optimale bewegingsvrijheid en het uitstekende draagcomfort worden bereikt door de **voorgevormde mouwen en de verlengde rug**.

- **Afneembare capuchon met koord en sluiting.**
- **Geen schouderaden.**
- **YKK® ritssluiting aan voorzijde met kinbescherming.**
- **Geborsteld polyester aan de binnenzijde van de kraag.**
- **Zijzakken met YKK® ritssluitingen.**
- **Borstzak aan de binnenzijde.**
- **Windbescherming voor.**

Norm:

Veelzijdig en **licht shell-jack** met ademend Helly-Tech® Performance membraan biedt de drager ook bij ongunstige omstandigheden een betrouwbare bescherming tegen vocht. De **verstelbare zomen** met elastisch koord zorgt voor een **goede pasvorm**. De optimale

bewegingsvrijheid en het uitstekende draagcomfort worden bereikt door de **voorgevormde mouwen en de verlengde rug**.

- **Afneembare capuchon met koord en sluiting.**
- **Geen schouthernaden.**
- **YKK® ritssluiting aan voorzijde met kinbescherming.**
- **Geborsteld polyester aan de binnenzijde van de kraag.**
- **Zijzakken met YKK® ritssluitingen.**
- **Borstzak aan de binnenzijde.**
- **Windbescherming voor.**

Wassen: 40 °C Bonte was

Technische beschrijving

Serie	OXFORD
Uniseks-maat	M
Materiaalsamenstelling	100% Polyester
Materiaalgewicht / weefseldichtheid	255 g/m ²
Kleding standaard	Oeko-Tex Standard 100
Wassen	40 °C Bonte was
Kleur	zwart
Producttype	Softshell-jack