

**Bit met tap, stoomontlaten, M: M6****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130990 M6
GTIN	4062406281250
Artikelklasse	12H

**Omschrijving****Uitvoering:**

Met 1/4 inch zeskantschacht volgens DIN 3126 C 6,3.

**Toepassing:**

ideaal voor 'mobiele' reparatie- en montagewerkzaamheden.

Toepassing bij boringtype: tot 1,5xD bij doorlopend gat

Norm: Fabrieksnorm

Schroefdraadnorm: DIN 13

Aansnijdingsvorm: B

Snijrichting: rechts

Type schroefdraadgereedschap: Handtap

Draadspoed: 1 mm

Totale lengte L: 37 mm

Snijlengte L<sub>c</sub>: 16 mm

Vrijloop-Ø D<sub>1</sub>: 4,5 mm

Kerngat-Ø: 5 mm

**Technische beschrijving**

Schroefdraadnorm	DIN 13
Draadspoed	1 mm
Kerngat-Ø	5 mm
Type schroefdraadgereedschap	Handtap
Aansnijdingsvorm	B

Snijrichting	rechts
Norm	Fabrieksnorm
voor schroefdraad	M6
Totale lengte L	37 mm
Snijlengte L <sub>c</sub>	16 mm
Vrijloop-Ø D <sub>1</sub>	4,5 mm
Coating	stoomontlaten
Draadsoort	M
Snijmateriaal	HSS
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Flankhoek	60 graden
Toepassing bij boringtype	tot 1,5×D bij doorlopend gat
Producttype	Bit met tap

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Alu kunststoffen	beperkt geschikt		
Aluminium (kortspanend)	geschikt		
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt		
RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt		
Olie	geschikt		