

**Bit met tap, stoomontlaten, M: M3****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130990 M3
GTIN	4062406281229
Artikelklasse	12H

Omschrijving**Uitvoering:**

Met 1/4 inch zeskantschacht volgens DIN 3126 C 6,3.

Toepassing:

ideaal voor 'mobiele' reparatie- en montagewerkzaamheden.

Toepassing bij boringtype: tot 1,5xD bij doorlopend gat

Norm: Fabrieksnorm

Schroefdraadnorm: DIN 13

Aansnijdingsvorm: B

Snijrichting: rechts

Type schroefdraadgereedschap: Handtap

Draadspoed: 0,5 mm

Totale lengte L: 32 mm

Snijlengte L_c: 9 mm

Vrijloop-Ø D₁: 2,2 mm

Kerngat-Ø: 2,5 mm

Technische beschrijving

Schroefdraadnorm	DIN 13
Draadspoed	0,5 mm
Kerngat-Ø	2,5 mm
Norm	Fabrieksnorm
Type schroefdraadgereedschap	Handtap

Snijrichting	rechts
Aansnijdingsvorm	B
voor schroefdraad	M3
Snijlengte L_c	9 mm
Vrijloop- $\varnothing D_1$	2,2 mm
Totale lengte L	32 mm
Coating	stoomontlaten
Draadsoort	M
Snijmateriaal	HSS
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Flankhoek	60 graden
Toepassing bij boringtype	tot $1,5 \times D$ bij doorlopend gat
Producttype	Bit met tap

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Alu kunststoffen	beperkt geschikt		
Aluminium (kortspanend)	geschikt		
Staal < 500 N/mm ²	geschikt		
Staal < 750 N/mm ²	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	beperkt geschikt		
RVS < 900 N/mm ²	beperkt geschikt		
Olie	geschikt		