



Bitdop voor binnenzeskantbouten, met TiN-coating, 1/4 inch kort, Zeskant: 3mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	631733 3
GTIN	4000896036851
Artikelklasse	630

Omschrijving

Uitvoering:

Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de schroefkop.

TiN-gecoate stelen voor extreem hoge hecht- en slijtvastheid. Met geoptimaliseerde corrosiebescherming.

Toepassing:

Optimaal geschikt bij continue belastingen, zoals bij seriematig schroeven.

Norm:

DIN 7422

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, TiN-coating.

Technische beschrijving

Ø aandrijfzijde	12 mm
Lengte	28 mm
Zeskant	3 mm
Aandrijfvierkant	1/4 inch
Bitsoort	Sleutel voor binnenzeskantbouten
Producttype	Dop

