



Steeksleutel-/ringratelsleutelset, in houder omschakelbaar 15° gebogen, Aantal sleutels: 10



Bestelgegevens

Bestelnummer	614915 10
GTIN	3662424068416
Artikelklasse	63V

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed. Ring en vork met rateleffect. Het extra ratelmechanisme op de bek maakt snel aantrekken mogelijk zonder de sleutel opnieuw te hoeven plaatsen. Ringzijde met geïntegreerde veer om wegglijden via het bevestigingsmiddel te voorkomen – omschakelbaar voor rechtsom en linksom aanhalen. Bijzonder kleine nadraaihoek van 5°.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Levering:

Resp. 1 sleutel nr. 614905: Maat 8; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19

Opgeborgen in: Kunststof houder

Technische beschrijving

Sleutelwijdte	8 mm
Sleutelwijdte	19 mm
Sleutelwijdte	10 mm

Sleutelwijdte	16 mm
Sleutelwijdte	12 mm
Sleutelwijdte	13 mm
Sleutelwijdte	14 mm
Sleutelwijdte	16 mm
Sleutelwijdte	17 mm
Sleutelwijdte	18 mm
Aantal sleutels	10
Ringstand	15 graden
Nadraaihoek	5 graden
Productieproces	matrijsgesmeed
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	verchromd
Verpakking	Kunststof houder
Sleutelwijdtematen	metrisch
met draaibare kop	nee
Ratel, omschakelbaar	ja
Producttype	Schroef sleutel

Accessoires

Steeksleutel/ringratelsleutelomschakelbaar 15° gebogen Sleutelwijdte 16 mm	614905 16
Steeksleutel/ringratelsleutelomschakelbaar 15° gebogen Sleutelwijdte 10 mm	614905 10
Steeksleutel/ringratelsleutelomschakelbaar 15° gebogen Sleutelwijdte 11 mm	614905 11
Steeksleutel/ringratelsleutelomschakelbaar 15° gebogen Sleutelwijdte 17 mm	614905 17
	614905 8

Steeksleutel/ringratelsleutelomschakelbaar 15° gebogen
Sleutelwijdte 8 mm

Steeksleutel/ringratelsleutelomschakelbaar 15° gebogen
Sleutelwijdte 14 mm

614905 14

Steeksleutel/ringratelsleutelomschakelbaar 15° gebogen
Sleutelwijdte 19 mm

614905 19

Steeksleutel/ringratelsleutelomschakelbaar 15° gebogen
Sleutelwijdte 18 mm

614905 18

Steeksleutel/ringratelsleutelomschakelbaar 15° gebogen
Sleutelwijdte 13 mm

614905 13

Steeksleutel/ringratelsleutelomschakelbaar 15° gebogen
Sleutelwijdte 12 mm

614905 12