



Steeksleutel/ringratelsleutel omschakelbaar 15° gebogen, Sleutelwijdte: 17mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	614905 17
GTIN	3662424065057
Artikelklasse	63V

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed. Ring en vork met rateleffect. Het extra ratelmechanisme op de bek maakt snel aantrekken mogelijk zonder de sleutel opnieuw te hoeven plaatsen. Ringzijde met geïntegreerde veer om wegglijden via het bevestigingsmiddel te voorkomen – omschakelbaar voor rechtsom en linksom aanhalen. Bijzonder kleine nadraaihoek van 5°.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Technische beschrijving

Bekhoogte h_1	6,6 mm
Bekbreedte b	36,8 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Sleutelwijdte	17 mm
Ring- \emptyset D	31,7 mm
Sleutellengte L	225 mm
Ringhoogte h_2	10,3 mm
Nadraaihoek	5 graden
Productieproces	matrijsgesmeed
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	verchroomd

met draaibare kop	nee
Ratel, omschakelbaar	ja
Producttype	Schroefsleutel