

**Bitdop voor binnenzeskantbouten 3/8 inch, lang TiN-coating, Zeskant: 7mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	637633 7
GTIN	4000896053629
Artikelklasse	630

**Omschrijving****Uitvoering:**

Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de schroefkop. Binnenvierkant volgens **DIN 3120**.

TiN-gecoate stelen voor hoge hecht- en slijtvastheid. Met geoptimaliseerde corrosiebescherming.

Kling van speciaal hooggelegerd staal, blank.

**Toepassing:**

Optimaal geschikt bij continue belastingen, zoals bij seriematig schroeven.

**Norm:**

**DIN 7422**

**Materiaal:**

Huls van chroom-vanadiumstaal, splintervrij verchroomd. Steel van hoogwaardig staal met TiN-coating.

**Technische beschrijving**

Ø aandrijfzijde	19 mm
Lengte	43,5 mm
Bitsoort	Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten
Producttype	Dop

