

**Bitdop voor binnenzeskantbouten 3/8 inch, lang TiN-coating, Zeskant: 8mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	637633 8
GTIN	4000896053636
Artikelklasse	630

Omschrijving**Uitvoering:**

Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de schroefkop. Binnenvierkant volgens **DIN 3120**.

TiN-gecoate stelen voor hoge hecht- en slijtvastheid. Met geoptimaliseerde corrosiebescherming.

Kling van speciaal hooggelegerd staal, blank.

Toepassing:

Optimaal geschikt bij continue belastingen, zoals bij seriematig schroeven.

Norm:

DIN 7422

Materiaal:

Huls van chroom-vanadiumstaal, splintervrij verchroomd. Steel van hoogwaardig staal met TiN-coating.

Technische beschrijving

Lengte	43,5 mm
Ø aandrijfzijde	19 mm
Bitsoort	Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten
Producttype	Dop

