

Garant GRIDLINE

## Inzetbakken-assortiment, 36×20G, Lades met fronthoogte / type: 50/1



### Bestelgegevens

Bestelnummer	950410 50/1
GTIN	4062406286545
Artikelklasse	9GB

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Inzetbakken en insteekschotjes van kunststof. Binnenzijden van de inzetbakken gesleufd voor indeling met insteekschotjes.

Indelingsmateriaal vult een complete lade 36×20G.

#### T.b.v.:

Lades 36×20G.

#### Inhoud:

Inzetbakken 1K nr. 951415: 12 × maat 6×6/4; 6 × maat 6×8/4

Inzetbak-insteekschotjes (10 stuks) nr. 951275: 8 × Maat C

### Technische beschrijving

Materiaal	kunststof
Geschikt voor lades nuttige breedte	900 mm
geschikt voor lades nuttige diepte in G	20
Geschikt voor lades met fronthoogte	75 mm
Geschikt voor lades met fronthoogte	50 mm
Geschikt voor lades met fronthoogte	150 mm
Geschikt voor lades met fronthoogte	125 mm
Geschikt voor lades met fronthoogte	100 mm
Geschikt voor lades met fronthoogte	250 mm

Geschikt voor lades met fronthoogte	200 mm
Geschikt voor lades met fronthoogte	300 mm
geschikt voor lades nuttige breedte in G	36
Inzetbakken hoogte	25 mm
Nuttig ladeoppervlak in G	36×20
Geschikt voor lades nuttige diepte	500 mm
geschikt bij lades met fronthoogte vanaf	≥ 50 mm
Hoogte	25 mm
Diepte	500 mm
Diepte in G	20
Breedte	900 mm
Breedte in G	36
Gewicht	2,074 kg
Productnaamattribuut	36×20G
Producttype	Lade inzetbak

## Accessoires

Inzetbak-insteekschotjesSet 10-delig Type C	951275 C
Inzetbakken hoogte 25 mm 1K Breedte×diepte in G / type 6X6/4	951415 6X6/4
Inzetbakken hoogte 25 mm 1K Breedte×diepte in G / type 6X8/4	951415 6X8/4