

Garant

**Digitale schuifmaat HCT IP67 met Bluetooth® en ronde dieptemaat,
Meetbereik: 150mm**



Bestelgegevens

Bestelnummer	412782 150
GTIN	4062406286743
Artikelklasse	41A

Omschrijving

Uitvoering:

Voor een eenvoudige bediening is de optionele, gratis Hoffmann Group Connected Tools (HCT)-app voor Android en iOS beschikbaar.

Digitale schuifmaat IP67 met **Bluetooth**. **Goed afleesbare, contrastrijke LCD-weergave met cijferhoogte van 11,5mm**. Zeer lange batterijlevensduur dankzij modern, energie-efficiënt meetsysteem. Na 10 minuten schakelt het systeem automatisch in de spaarstand en wordt door eenvoudig bewegen van de slede weer geactiveerd. Meetwaarde en nulpunt blijven hierbij behouden.

2-componentenbehuizing met **aangenaam vast te houden Haptoprene-oppervlak**. De schuifmaat is ongevoelig voor water, koelvloeistof, olie en stof. De meetvlakken zijn ultrafijn gelept.

Voordeel:

HCT - Hoffmann Group Connected Tools

voordelen van de draadloze overdracht met Bluetooth:

- **Eenvoudige gegevensoverdracht: Met een druk op de knop wordt het meetresultaat direct naar uw pc-applicatie (bijv. Excel of Word) of naar uw smartphone overgedragen - geen dongle nodig.**
- **Bewegingsvrijheid: Geen storende datakabel.**
- **Plaatselijke onafhankelijkheid: Metingen kunnen direct op de machine worden uitgevoerd en draadloos in uw applicatie worden doorgegeven.**
- **Betrouwbare gegevensoverdracht: Geen aflees- of overdrachtsfouten - integratie van meerdere meetapparaten mogelijk.**

Functie:

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat CR2032.

Reservedeel:

Batterijhouder nr. 412237 maat B.

Technische beschrijving

Aflezing	0,01 mm
Dieptemaat aanwezig	ja
Aflezing	0,0005 inch
Aflezing omschakelbaar	mm / inch
Stand-by-schakeling	ja
Kalibratie	A1
Serie	HCT
Cijferhoogte LCD-weergave	11,5 mm
Aantal inbegrepen batterijen	1
Maximale afwijking	0,03 mm
Norm	DIN 862
Meetwaarde en nulpunt na opnieuw activeren uit standby behouden	ja
Batterijtype	Knoopcel
Dieptemaat	Ø 1,5
Meetbereik	0 - 150 mm
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032
Beklengte	40 mm
Automatische uitschakeling	ja
IP-klasse	IP 67
Energievoorziening	Batterijvoeding
Draadloze toepassing	HCT Mobile App
Draadloze toepassing	HID (Human Interface Device)
Draadloze toepassing	HCT Windows App
Internationaal type	CR2032

Aansluiting	Bluetooth®-interface
Meettechniek	Digitaal
Materiaal	Edelstaal, RVS
alle delen	gehard
Verpakking	stevige box
Producttype	Universele schuifmaat

Geschikte producten

<https://www.hoffmann-group.com/NL/nl/hom/p/412782-150>