

 Mahr**Digitale schuifmaat MarCal met meetpunten i-wi, Meetbereik: 750mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	415321 750
GTIN	4059192062118
Artikelklasse	43A

Omschrijving**Uitvoering:**

Directe aflezing via duidelijk afleesbaar groot digitaal display. Meetvlakken ultrafijn gelept. Het REFERENCE-meetsysteem slaat de ingestelde nulpositie op en behoudt deze, ook na opnieuw inschakelen. De Lock-functie voorkomt meetfouten door onbedoeld indrukken van de bedieningstoetsen.

Functie:

IP65: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat CR2032.

Accessoires:

Signaalkabel nr. 498940.

i-wi ontvanger nr. 498912

Technische beschrijving

Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032
Kalibratie	A1
Aantal inbegrepen batterijen	1
Aflezing	0,01 mm
Aflezing omschakelbaar	mm / inch
Maximale afwijking	0,05 mm

Meetbereik	0 - 750 mm
Beklengte	150 mm
Binnenmeetbek-Ø	20 mm
Aflezings	0,0005 inch
IP-klasse	IP 65
Energievoorziening	Batterijvoeding
Draadloze toepassing	Software van producent
Norm	Fabrieksnorm
Aansluiting	Draadloos MAHR i-wi-systeem
Meetwaarde vastleggen	MAHR Reference-Lock-systeem
Meettechniek	Digitaal
Materiaal	Edelstaal, RVS
alle delen	gehard
Verpakking	stevige box
Producttype	Werkplaatsschuifmaat

Dienstverlening

KalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 1000 mm	021000 1000
DAkkS-kalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 1000 mm	021010 1000

Accessoires

Aansluitkabelsimplex met gegevenstoets Type D2	498940 D2
Aansluitkabelsimplex met gegevenstoets Type R2	498940 R2
Aansluitkabelsimplex met gegevenstoets Type USB2	498940 USB2
Knoopcel / speciale batterij Batterijtype CR2032	081560 CR2032