

Mitutoyo**Digitale beugelschroefmaat IP65 met gegevensuitgang, Meetbereik:
100-125mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	421525 100-125
GTIN	4946368695426
Artikelklasse	44A

Omschrijving**Uitvoering:**

Maximale afwijking nauwkeuriger dan vereisten uit **DIN 863**.

Extra grote LCD-weergave (7,5 mm) voor foutloze en snelle aflezing, toetsenblokkering.
HM-uitgeruste meetvlakken.

Schokbestendige uitvoering.

Meetspindel gehard en geslepen.

Functie:

IP65: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat 357, 1 instelkaliber vanaf maat 25–50.

Accessoires:

Nr. 421525 en 421527, signaalkabel nr. 497445.

Technische beschrijving

Maximale afwijking	3 µm
Spindel-Ø	6,35 mm
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 357
Spoed van de spindel	0,5 mm

Aantal inbegrepen batterijen	1
Kalibratie	B2
Aflezing	0,001 mm
Meetbereik	100 - 125 mm
IP-klasse	IP 65
Energievoorziening	Batterijvoeding
Norm	Fabrieksnorm
Aansluiting	USB-aansluiting
Aansluiting	USB-interface
Meettechniek	Digitaal
Verpakking	stevige box
Producttype	Beugelschroefmaat

Dienstverlening

KalibratieBeugelschroefmaat inclusief instelkaliber maximaal meetbereik 200 mm	022040 200
DAkKS-kalibratieBeugelschroefmaat inclusief instelkaliber maximaal meetbereik 200 mm	022050 200