

**Komborstel X-LOCK, staaldraad 0,30 mm, Borstel-Ø: 60X-LOCKmm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	573010 60X-LOCK
GTIN	4007220119150
Artikelklasse	55V

Omschrijving**Uitvoering:**

Ongetordeerd draad, stevig in het stalen lichaam vastgeperst. Voor gebruik op haakse slijpers en stationaire machines. Met **X-LOCK** snelspansysteem voor snel wisselen van borstels zonder gereedschap.

Toepassing:

Uitstekend geschikt voor het bewerken van oppervlakken, voor afbramen, ontroesten en polijsten, verwijderen van verf, grondverf, lak, walshuid etc.

Technische beschrijving

Borstel-Ø D ₁	65 mm
Lengte borsteldeel H ₁	20 mm
Maximaal toerental	12500 min ⁻¹
Borsteldraaddikte	0,3 mm
Serie	X-LOCK
Bezettingmateriaal	Staaldraad
Producttype	Komborstel

