

**Telescoop-aanlegladder, Aantal treden: 10****Bestelgegevens**

Bestelnummer	966095 10
GTIN	
Artikelklasse	96Y

**Omschrijving****Uitvoering:**

Telescopische ladder van aluminium met stabiele bomen van driehoekige buizen, slijtvast geëloxeerd. Hoogvaste sport- / boomverbinding. Diepe vierkante sporten met lijnprofielen voor minimalisering van het glijgevaar. Sportenafstand 300 mm. Maximale belasting 150 kg. Verschillende hoogtes instelbaar. Ingeschoven past de ladder in elke kofferruimte.

**Norm:****DIN EN 131.**

Klimtechniek draagvermogen: 150 kg

Ladderlengte uitgeschoven: 3 m

Ladderlengte ingeschoven: 0,79 m

Werkhoogte ca.: 3,8 m

Gewicht: 10,5 kg

**Technische beschrijving**

Ladderlengte uitgeschoven	3 m
Norm	DIN EN 131
Gewicht	10,5 kg

Werkhoogte ca.	3,8 m
Ladderlengte ingeschoven	0,79 m
Klimtechniek draagvermogen	150 kg
Producttype	Aanlegladder