

**Schuifladder met treden, 2-delig, Aantal treden: 2X8****Bestelgegevens**

Bestelnummer	966125 2X8
GTIN	
Artikelklasse	96Z

Omschrijving**Uitvoering:**

Bomen en geleidingsbeslagen van geëxtrudeerde aluminium profielen. Sport-boom-verbinding met behulp van hoogvaste, versterkte omgezette randen. Zeer stabiel dankzij 80 mm diepe treden. Ladderbreedte 420 mm. Opsteekdeel met kunststof wielen, hoogteverstelbaar in een raster van 280 mm. Betrouwbare vergrendeling door haken met ophefbeveiliging. Kunststof antislip-schoen.

Norm:

DIN EN 131.

Technische beschrijving

Diepte van sport / trede	80 mm
Breedte dwarssteun	0,9 m
Ladderlengte uitgeschoven	4,18 m
Liggerhoogte	73 mm
Opstapje uitvoering	trap

Ladderlengte ingeschoven	2,5 m
Gewicht	11,5 kg
Werkhoogte ca.	4,9 m
Aantal treden	2×8
Klimtechniek draagvermogen	150 kg
Producttype	Schuifladder