

Hamer- / drevel- / pendrijverassortiment, Aantal gereedschappen: 15**Bestelgegevens**

Bestelnummer	954668 15
GTIN	2050002041998
Artikelklasse	91A

Omschrijving**Levering:**

Hardschuiminlay leeg nr. 952001 gr. 954668: 1 st.

GARANT bankhamer nr. 750110 gr. 300: 1 st.

Platte beitel nr. 740500 gr. 200: 1 st.

Kruisbeitel nr. 740600 gr. 200: 1 st.

Drevel nr. 745500 gr. 3; 4: Resp. 1 st.

Pendrijver nr. 747000 gr. 2; 3; 4; 5; 6; 8: Resp. 1 st.

Centerpons nr. 749000 gr. 100; 120/10; 120/12; 150: Resp. 1 st.

Technische beschrijving

Breedte in G	8
Diepte	500 mm
Diepte in G	20
Breedte	200 mm
Aantal gereedschappen	15
Uitvoering	met slag gereedschap
Gewicht	2,19 kg
Hardschuimkwaliteit LD45, dikte	30 mm
Vullingsgraad van een lade in G	8x20

Producttype	Hardschuiminlay
-------------	-----------------

Accessoires

Pendrijver, standaardkwaliteit, gelakt Punt-Ø D 4 mm	747000 4
Pendrijver, standaardkwaliteit, gelakt Punt-Ø D 2 mm	747000 2
Centerpons, standaardkwaliteit DIN 7250 Totale lengte 120/10 mm	749000 120/10
Hardschuiminlay voor gereedschapssets geschikt voor hardschuim-assortiment 954668	952001 954668
Kruisbeitel totale lengte 200 mm	740600 200
Pendrijver, standaardkwaliteit, gelakt Punt-Ø D 6 mm	747000 6
Bankhamer metbeschermkraag Gewicht zonder steel 300 g	750110 300
Centerpons, standaardkwaliteit DIN 7250 Totale lengte 100 mm	749000 100
Pendrijver, standaardkwaliteit, gelakt Punt-Ø D 8 mm	747000 8
Pendrijver, standaardkwaliteit, gelakt Punt-Ø D 3 mm	747000 3
Drevelszware uitvoering Punt-Ø 3 mm	745500 3
Drevelszware uitvoering Punt-Ø 4 mm	745500 4
Platte beitel Totale lengte 200 mm	740500 200
Centerpons, standaardkwaliteit DIN 7250 Totale lengte 150 mm	749000 150
Pendrijver, standaardkwaliteit, gelakt Punt-Ø D 5 mm	747000 5
Centerpons, standaardkwaliteit DIN 7250 Totale lengte 120/12 mm	749000 120/12