

Dräger**Comfort-koelvest, Uniseks-maat: S/M****Bestelgegevens**

Bestelnummer	091529 S/M
GTIN	
Artikelklasse	09J

Omschrijving**Uitvoering:**

Automatische afkoeling vanaf 28 °C: de koelende werking van de vesten is gebaseerd op de 20 afzonderlijke PCM-elementen (Phase Change Material) in de binnenvoering. Of het nu gaat om zweetdrijvend lichamelijk werk of warme omgeving: Vanaf 28 °C huidtemperatuur absorberen de PCM-elementen de overvloedige warmte en worden daarbij geleidelijk vloeibaar. Zo wordt de huidtemperatuur met ongeveer 3 tot 4 °C verlaagd. Afhankelijk van de lichamelijke inspanning en de optredende omgevingstemperatuur houdt de koelende werking van het Dräger comfortvest maximaal vier uur aan.

Herstelt terwijl het is opgeborgen – binnen maximaal vier uur: Bij een opslagtemperatuur lager dan 22 °C worden de elementen vanzelf weer vast. Na maximaal vier uur zijn de elementen weer gereed voor gebruik – hoe kouder des te sneller. Een omslachtige voor- en nabewerking – zoals deze bij ijsvesten bekend is – komt te vervallen.

Draaggevoel: De rangschikking van de PCM-elementen biedt een grote bewegingsvrijheid omdat deze flexibel tegen het lichaam aanliggen. Het vest kan eenvoudig worden gedragen onder beschermende kleding, zoals werkkleding van de brandweer of gasdichte overalls ter bescherming tegen chemicaliën. Brede klittenbandsluitingen zorgen voor een nauwsluitende pasvorm.

- **Levensduur van de PCM-elementen: maximaal drie jaar.**
- **eenvoudig aandoen dankzij klittenbandsluiting.**
- **Vest na verwijdering van de elementen wasbaar.**

Technische beschrijving

Geslacht	Unisex
Producttype	Hittebestendig jack