

Garant**Vlies-finishingsschijf, Ø 76,2 mm, Korrelvergelijking: 100**

Bestelgegevens

Bestelnummer	553966 100
GTIN	4062406300784
Artikelklasse	51M

Omschrijving

Uitvoering:Universeel en krachtig **nylonvlies**.**Toepassing:**

Voor het reinigen, ontvetten en matteren van metalen oppervlakken.

Technische beschrijving

Korrelvergelijking	100
Fijnheidsgraad	grof
Uitvoering	A coarse
Schijf-Ø	76,2 mm
Slijpmiddel	Korund
Slijpmiddelaanduiding	A
Schuurmiddeldrager	Nylonvlies
Productnaamattribuut	Ø 76,2 mm
Maximaal toerental	18000 min ⁻¹

Producttype

Schuurvlies

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Hout	geschikt		
Steen	beperkt geschikt		
Lakken	geschikt		
Uni	geschikt		
nat maximaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		