

**Rubber steunschijf schacht-Ø 6 mm hard, Buiten-Ø mm / hardheid: 50mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	553927 50
GTIN	4062406301132
Artikelklasse	52E

**Omschrijving****Uitvoering:**

Optimale verbinding van steunschijf en schuurschijf door snelspansysteem (binnendraad). Eenvoudig en snel handmatig verwisselen van de bladen, ook na intensief gebruik. Rubber steunschijf **schacht-Ø 6 mm**. Voor de opname van schuurschijven met **snelspansysteem metalen sluiting**.

**Toepassing:**

**Voor rationeel slijpen van kleine oppervlakken, ook bij wisselende contouren** in de gereedschapsmakerij, matrijzen- en modelbouw, evenals de machine-, apparaten- en containerbouw.

**Technische beschrijving**

Hardheidsgraad	hard
Buiten-Ø	50 mm
Maximaal toerental	30000 min <sup>-1</sup>
Producttype	Steunschijf

