



## Hoge lassersschoen antraciet VX 7380 PERB, S3 XB, EU-schoenmaat: 42



### Bestelgegevens

Bestelnummer	092815 42
GTIN	4044348369968
Artikelklasse	09C

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Gieters- en lasserslaars VX 7380 Perbunan **voor extreme omstandigheden**. "Dakgootsysteem" voor het afvoeren van hete vloeistoffen.

- **Gesloten tong.**
- **Loopzool staal, antraciet.**
- **SECURA VARIO® hieldemping.**
- **Binnenzool van echt leer.**
- **Comfortabele inlegzool ERGO-COOL®.**

#### Norm:

EN ISO 20349:2010 SRC WG WRU FO HRO

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

#### Opmerking:

Voorraadartikel in de EU-schoenmaten 39 – 46, bestelbaar in de EU-schoenmaten 38 – 48. Bevat het dempingselement rood en groen

#### Opmerking promotietekst:

Veiligheidsschoenen van Steitz Secura hebben een systeem met meerdere wijdttes.

### Technische beschrijving

Eigenschap	Vario®-demping
------------	----------------

Veiligheidsklasse	S3
Materiaal teenbeschermkap	Aluminium
EU-schoenmaat	42
Doorloopzekerheid	Staal
Loopzoolgedrag ten opzichte van contactwarmte (smeltpunt van loopzool)	Meer dan 200 °C
Norm	Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
Geslacht	Unisex
Producttype	Veiligheidslaarzen