

Garant GRIDLINE

**Ondersteuning met werkbankpoten en wielen voor Ready-to-go werkbank  
hoogte 850 mm, Breedte nuttige maat / type: 1200/3mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	927245 1200/3
GTIN	4062406304560
Artikelklasse	9GG

**Omschrijving****Uitvoering:**

Ondersteuning voor de montage van een Ready-to-go werkbank, inclusief werkbankpoten met 2 zwenkwielen en 2 bokwielen, Ø 125 mm, met polyurethaan-loopvlak, niet-strepend grijs. Draagvermogen verrijdbare ondersteuning tot 600 kg (werkbank inclusief inhoud).

**T.b.v.:**

Geschikt voor behuizinghoogte 600 mm. Opbouw van 3 behuizingen 16G.

**Kleur:**

Lichtgrijs RAL 7035, **poedercoating.**

**Opmerking:**

Verrijdbare werkbanken hebben absoluut lades met individuele eenhandsladeontgrendeling nodig. Niet geschikt voor werkbanken met naar achteren geplaatste, open behuizing.

**Technische beschrijving**

Serie	Ready-to-go
Breedte	1300 mm
Diepte	700 mm
Hoogte	800 mm
Geschikt voor bladdiepte	750 mm

Wiel-Ø	125 mm
Constructie-uitvoering	Constructie van stalen buis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Wielunit