

**Garant****Boorstangstabilisator 3xD midi, Type: 12L****Bestelgegevens**

Bestelnummer	319456 12L
GTIN	4062406309145
Artikelklasse	31V

**Omschrijving****Uitvoering:**

Basisdeel van hoogwaardig gereedschapsstaal, oppervlak en functievlakken gehard.

**Voordeel:**

Vermindering van trillingen bij gebruik met alle boorstangtypes.

**T.b.v.:**

Alle gangbare boorstangen.

**Opmerking:**

Voor het bepalen van de juiste boorstangstabilisator-variant altijd een botsingscontrole uitvoeren met behulp van de Hoffmann e-Tool-gegevens uit de eShop of via ToolScout! Een maximale afkoppellengte van 3xD van de gebruikte boorstangtypes wordt aanbevolen.

Maximale uitsteeklengte stabilisator incl. boorstang 6xD.

Boorstangstabilisator met **7xD** resp. schacht- $\text{Ø}D_2 = 25 \text{ mm}$  op aanvraag leverbaar..

**Technische beschrijving**

Afkoppellengte $L_1$	36 mm
Verplaatsing Z ten opzichte van as	14 mm
Radius R	1,2 mm
Schachtlengte $L_s$	53 mm
Span- $\text{Ø} D_1$	12 mm
Snijrichting	links

Ø D <sub>3</sub>	40 mm
Totale lengte L <sub>2</sub>	95 mm
Schacht-Ø D <sub>2</sub>	32 mm
C	1,5 mm
Binnendraaidiepte tot	3×D
Trilling	gedempt
Producttype	Boorstangstabilisator