

Garant**Boorstangstabilisator 5×D maxi, Type: 10R****Bestelgegevens**

Bestelnummer	319465 10R
GTIN	4062406309350
Artikelklasse	31V

Omschrijving**Uitvoering:**

Basisdeel van hoogwaardig gereedschapsstaal, oppervlak en functievlakken gehard.

Voordeel:

Vermindering van trillingen bij gebruik met alle boorstangtypes.

T.b.v.:

Alle gangbare boorstangen.

Opmerking:

Voor het bepalen van de juiste boorstangstabilisator-variant altijd een botsingscontrole uitvoeren met behulp van de Hoffmann e-Tool-gegevens uit de eShop of via ToolScout! Een maximale afkoppellengte van 3×D van de gebruikte boorstangtypes wordt aanbevolen.

Maximale uitsteeklengte stabilisator incl. boorstang 8×D.

Boorstangstabilisator met **7×D** resp. schacht-Ø **D₂ = 25 mm op aanvraag leverbaar.**

Technische beschrijving

Snijrichting	rechts
Verplaatsing Z ten opzichte van as	14 mm
Schachtlengte L _s	53 mm
Afkoppellengte L ₁	50 mm
Ø D ₃	40 mm
Schacht-Ø D ₂	32 mm
C	1 mm

Span-Ø D ₁	10 mm
Totale lengte L ₂	109 mm
Radius R	1,2 mm
Binnendraaidiepte tot	5×D
Trilling	gedempt
Producttype	Boorstangstabilisator