

Garant**Boorstangstabilisator 5xD maxi, Type: 16R****Bestelgegevens**

Bestelnummer	319465 16R
GTIN	4062406309398
Artikelklasse	31V

Omschrijving**Uitvoering:**

Basisdeel van hoogwaardig gereedschapsstaal, oppervlak en functievlakken gehard.

Voordeel:

Vermindering van trillingen bij gebruik met alle boorstangtypes.

T.b.v.:

Alle gangbare boorstangen.

Opmerking:

Voor het bepalen van de juiste boorstangstabilisator-variant altijd een botsingscontrole uitvoeren met behulp van de Hoffmann e-Tool-gegevens uit de eShop of via ToolScout! Een maximale afkoppellengte van 3xD van de gebruikte boorstangtypes wordt aanbevolen.

Maximale uitsteeklengte stabilisator incl. boorstang 8xD.

Boorstangstabilisator met **7xD** resp. schacht- $\varnothing D_2 = 25$ mm op aanvraag leverbaar..

Technische beschrijving

Totale lengte L_2	139 mm
Afkoppellengte L_1	80 mm
Radius R	1,2 mm
Schacht- $\varnothing D_2$	32 mm
Span- $\varnothing D_1$	16 mm
Snijrichting	rechts
$\varnothing D_3$	40 mm

C	1,5 mm
Schachtlengte L _s	53 mm
Verplaatsing Z ten opzichte van as	20 mm
Binnendraaidiepte tot	5×D
Trilling	gedempt
Producttype	Boorstangstabilisator