

Garant**6-kant dop, 1/4 inch inch-uitvoering, Sleutelwijdte: 3/16inch****Bestelgegevens**

Bestelnummer	631032 3/16
GTIN	4062406309107
Artikelklasse	61A

Omschrijving**Uitvoering:**

Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de boutkop. Binnenvierkant met boring.

Door sleutelwijdtes met nauwe toleranties en **HT-Drive**-profiel worden de boutkoppen en moeren gespaard. Dunwandig, ook voor gebruik in zeer beperkte ruimten.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Technische beschrijving

Ø uitgangzijde	7,9 mm
Sleutelwijdte	3/16 inch
Lengte	24,8 mm
Aandrijfvierkant	1/4 inch
Bitsoort	6-kant dopsleutel
Producttype	Dop