

Garant**12-kant dop 1/4 inch, lang inch-uitvoering, Sleutelwijdte: 3/16inch****Bestelgegevens**

Bestelnummer	631442 3/16
GTIN	4062406309695
Artikelklasse	61A

Omschrijving**Uitvoering:**

Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de boutkop. Binnenvierkant met boring.

Door sleutelwijdtes met nauwe toleranties en **HT-Drive**-profiel worden de boutkoppen en moeren gespaard. Dunwandig, ook voor gebruik in zeer beperkte ruimten.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Technische beschrijving

Ø uitgangzijde	7,9 mm
Sleutelwijdte	3/16 inch
Lengte	50 mm
Aandrijfvierkant	1/4 inch
Bitsoort	12-kant dopsleutel
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	verchroomd
Producttype	Dop

