

**Garant****12-kant dop, 1/2 inch, Sleutelwijdte: 1.5/16inch****Bestelgegevens**

Bestelnummer	642132 1.5/16
GTIN	4062406310424
Artikelklasse	61A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de schroefkop. Binnenvierkant met nauwe tolerantie voor een goede passing op het bedieningsgereedschap. Binnenvierkant volgens **DIN 3120**.

Door **sleutelwijdtes met nauwe toleranties** worden de boutkoppen en moeren gespaard.

**Dunwandig**, ook voor gebruik in zeer beperkte ruimten. Twaalfkant (dubbel zeskant) met **HT-Drive**-profiel waardoor bouten en moeren worden gespaard.

**Materiaal:**

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

**Technische beschrijving**

Sleutelwijdte	1.5/16 inch
Ø uitgangzijde	44 mm
Lengte	44 mm
Aandrijfvierkant	1/2 inch
Bitsoort	12-kant-dopsleutel

Producttype

Dop